

### Technische Angaben:

Außenmaße über alles:	240 x 180 x 90 mm
Gewicht einschl. Kassette:	3,8 kg
Betriebsspannung:	110-125/220 V Wechselstrom, 20 Watt oder 6 Volt Gleichstrom, 13 Watt oder 6/150 V Trockenbatterie
Röhrenbestückung:	1 x EF 804 1 x ECL 80 (6 AB 8) 1 x B 250 C 30/K (Gleichrichter) 1 x M 30-0 (Zerhacker)
Frequenzbereich:	200 - 5000 Hz
Mikrofon:	Dyn. Tauchspulmikrofon 200 Ohm mit Start-Stop-Schalter
Drahtgeschwindigkeit:	Normal ca. 13 cm/Sekunde Rücklauf ca. 10fach Schneller Vorlauf ca. 5fach
Kassetten:	Aufnahmezeit 15 oder 60 Minuten Minutenzählscheibe eingebaut Größe 155 x 60 x 18 mm Gewicht 180 Gramm
Zubehör:	Fußschalter Leichtkopfhörer Telefonanschlußkabel Staubschutzhaube Batterieanschlußkabel Transportkoffer



Ein Erzeugnis der Firma

**CLEMENS RIEFLER**

NESSELWANG/BAYERN

• CLEMENS RIEFLER • NESSELWANG • B.Y. •



**DIKTIERGERÄT • D 6 •**



Ein Diktiergerät ist heute kein Luxus und keine technische Spielerei mehr, die Vorteile eines solchen Gerätes sind allgemein bekannt. Rationalisieren auch Sie Ihren Betrieb durch den Einsatz des hervorragenden neuen Diktiergerätes **RIEFLER D 6**, ein Erzeugnis der weltbekannten feinmechanischen Werke **Clemens Riefler, Nesselwang/Bay.** Dieses Gerät erfüllt nicht nur die zweckbestimmten Aufgaben und Ihre Erwartungen, sondern leistet mehr:

Direkter Anschluß an Kraftwagenbatterie.

Rufanlage für Lautsprecher im Schreibzimmer.

Zwei Kassettengrößen wahlweise nebeneinander:

15 Minuten für Kurzdiktate, 60 Minuten für längere Aufnahmen.


Unser neues Diktiergerät Type D 6 ist **ein besonders kleines und leichtes Gerät.** Es nimmt wenig Platz auf dem Arbeitstisch ein und kann bequem in der Aktentasche mitgeführt werden.

Die elegante geschlossene Form und Farbgebung ist dem Stil moderner Büro- und Schreibmaschinen angepaßt und bietet auch dem Auge etwas Schönes und Gediegenes.

Dieses Gerät kann als eines der ersten auf dem Weltmarkt nicht nur am Wechselstromnetz, sondern auch an der 6 Volt-Kraftwagenbatterie ohne getrennten Zerhacker oder Umformer direkt angeschlossen werden. Es läßt sich also auch auf der Reise verwenden und ist nach der Einstellung des Spannungswählers **im Kraftwagen oder Hotelzimmer sofort aufnahmebereit.**

Die Bedienung des Gerätes ist denkbar einfach. Die üblichen Betriebsarten wie Halt, Aufnahme, Wiedergabe, Telefonaufnahme, Vorspülung und Rückspülung im Schnellgang werden durch Drucktasten betätigt. Aber auch die Auswechslung der Kassette erfolgt durch einen Tastendruck in wenigen Sekunden. Der im Betrieb unzerreißbare Tondraht braucht weder eingelegt noch eingefädelt zu werden.

**Die Kassette ist besonders leicht und klein** (Postversand als Warenprobe 180 Gramm) und besitzt eine eingebaute Minutenzählscheibe zur Vormerkung jeder beliebigen Diktatstelle. Die Aufnahmezeit beträgt wahlweise 15 oder 60 Minuten. Die Kassette ist so preiswert, daß die Anschaffung mehrerer Stücke, die im Bürobetrieb gegebenenfalls mit nur 5, 10 oder 15 Minuten besprochen und dann in das Schreibzimmer weitergegeben werden, empfehlenswert rationell ist. Die Möglichkeit, **auch längere Diktate bis zu einer Stunde Dauer** und ohne Unterbrechung aufnehmen zu können, sehen wir dabei als einen besonderen Vorteil an.



**Die Rückspülung der Kassette erfolgt mit 10facher Geschwindigkeit,** dies ist für alle Fälle der Praxis ausreichend. Außerdem ist noch ein Vorlauf mit fünffacher Geschwindigkeit vorhanden, mit dessen Hilfe Zwischenstellen des Diktates schnell überschlagen werden können.

**Das Gerät besitzt eine vorzügliche Tonqualität,** die bei der Wiedergabe im eingebauten Lautsprecher oder im Leichtkopfhörer zum Ausdruck kommt. Das Aufnahmemikrofon hat einen Start-Stop-Schalter zur Einschaltung oder Unterbrechung der Aufnahme. Die ordnungsgemäße Aufnahme wird an einer roten Signallampe angezeigt.

Durch eine Verbindung zum Fernsprechapparat werden nicht nur **Aufnahmen von Telefongesprächen möglich,** sondern auch die verstärkte Wiedergabe von Ferngesprächen ohne Aufnahme (Telefonverstärker).

Die **Abschrift von Diktaten** erfolgt in üblicher Weise mit Leichtkopfhörer und Fußschalter. Beim Anschluß des Kopfhörers schaltet sich der Lautsprecher selbsttätig aus.

Der Fußschalter besitzt einen Start-Stop-Schalter, auf dem der Fuß stets ausruhen kann und daneben einen zweiten Schalterknopf zur Wiederholung beliebiger Diktatstellen.

Das Gerät ist gleichzeitig als Rufanlage zu verwenden zur Benachrichtigung oder Durchgabe von Anweisungen mittels Lautsprecher z. B. an das Schreibzimmer.